



全能套装
 型号：BON-0208

- 包含：
- | | | |
|-----------|--------|-----|
| BON-369 | 检漏灯 | 一只 |
| BON-35904 | 电瓶夹接头 | 一只 |
| BON-35905 | 点烟器接头 | 一只 |
| BON-688 | 加注枪 | 一只 |
| BON-618 | 加注瓶 | 一只 |
| BON-686 | 专用加注管 | 一套 |
| BON-70241 | 示踪清洗剂 | 一瓶 |
| BON-90031 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-90033 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-90123 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-90Q | 示踪剂 | 二只 |
| BON-008 | 工具箱 | 一只 |
| | 荧光保护眼镜 | 一副 |
| | 记录单 | 80张 |

备注：另加RMB420元即可获得额外180ml 空调型示踪剂(装在加注瓶中)。

BON加注工具的特点

- 1、加注简便。携带方便。
- 2、加注瓶透明有刻度，可精确计量。
- 3、I.BON专利设计，可反复使用。
- 4、特种材料制造，
 加注枪最高可承受60kgf/cm²的压力，
 加注瓶最大可承受15kgf/cm²的压力。
 加注器最大可承受10kgf/cm²的压力。
- 5、可加注各种液态空调化学品如示踪剂、修复剂、冷冻油。
- 6、适合家用空调、中央空调、汽车空调、冷冻设备等使用。



普及套装
 型号：BON-0203

- 包含：
- | | | |
|-----------|--------|----|
| BON-339 | 检漏灯 | 一只 |
| BON-35904 | 电瓶夹接头 | 一只 |
| BON-35905 | 点烟器接头 | 一只 |
| BON-90Q | 示踪剂 | 二只 |
| BON-90033 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-681 | 加注器 | 一只 |
| BON-002 | 塑料工具箱 | 一只 |
| BON-680 | 冷媒开瓶阀 | 一只 |
| | 加注管（单） | 一条 |



180ml加注瓶(BON-618)



8吋加注枪(BON-688)



冷冻油的加注方法

- 1、用加液管连接加注瓶与空调系统低压侧。
- 2、扣动加注枪的扳机向系统加注冷冻油。



普及套装
 型号：BON-0202

- 包含：
- | | | |
|-----------|--------|----|
| BON-339 | 检漏灯 | 一只 |
| BON-35904 | 电瓶夹接头 | 一只 |
| BON-35905 | 点烟器接头 | 一只 |
| BON-90Q | 示踪剂 | 二只 |
| BON-002 | 塑料工具箱 | 一只 |
| BON-680 | 冷媒开瓶阀 | 一只 |
| | 加注管（单） | 一条 |



冷冻油的抽取方法

- 1、将加注瓶的活塞与加注枪的尾部拧紧。
- 2、用加液管连接冷冻油容器抽取冷冻油等。
- 3、或者拉出活塞将冷冻油直接倒入加注瓶。



推荐套装
 型号：BON-0201

- 包含：
- | | | |
|-----------|--------|-----|
| BON-359 | 检漏灯 | 一只 |
| BON-35904 | 电瓶夹接头 | 一只 |
| BON-35905 | 点烟器接头 | 一只 |
| BON-686 | 专用加注管 | 一套 |
| BON-70241 | 示踪清洗剂 | 一瓶 |
| BON-90031 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-90033 | 示踪剂 | 一只 |
| BON-90Q | 示踪剂 | 二只 |
| BON-001 | 铝合金工具箱 | 一只 |
| | 荧光保护眼镜 | 一副 |
| | 记录单 | 40张 |

备注：另加RMB280元即可获得120ml瓶装任意类型示踪剂一只。



加注器BON-681和单向阀BON-608



BON-680 开瓶阀
 适合冷媒型BON-90Q示踪剂使用
 BON-686 专用加注管
 适合所有BON示踪剂使用

一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。

获取更多信息：<http://www.china-refrigerants.com>